

FDV DOKUMENT FOR HEINE PORSELENSERVANT

MODELLNAVN	HEINE PORSELENSERVANT
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	HEINE porselenservant er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av HEINE porselenservant. Bruk våtromsilikon v montering av servant. Ca 2 cm stripe på kvar skrogside, og ei tett stripe mellom servant / vegg
TEKNISKE DATA	Breidde: 61 cm – 81 cm – 101 cm – 121 cm – 121 cm dobbel kulp Høgde: 3,5 cm Dybde: 46 cm Vekt: 14kg – 19kg – 22,5kg – 29,5kg – 28,5kg
BESTANDDELER	Porselenservantar blir støypt i former og glasuren blir spraya på maskinelt med 4 lag i 0,4 mikron tjukkelse for å sikre haldbarheit over tid. Servantane brennast ved ca 1200 C. Dette gir ei blank og glatt overflate som er lett å reingjere. Da porselen «krympar» en del ved brenning er det større variasjon i måla. Porselensservantene må påreknast overmål. Det er ikkje anbefalt å bruke porselen der underskap skal stå heilt inn til høgskap, vegg eller i nisje. Vår toleranse på porselensvaskar er: <ul style="list-style-type: none"> · Til og med 3 mm på kurving/gap til møbelet · Til og med 15 mm på lengd · Til og med 10 mm på djupne

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Eksempel: Syrer, kloring og ammoniakk må ikkje brukast
AVFALLS- HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!